

BORG90FL天体鏡筒セットCR[6390] 組み立て図

●鏡筒セットの組み立て方


- ＜1＞ 下の図を参考に、**セットA**の各パーツを接続します。
※接続については各パーツに付属している取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ＜2＞ 80φ L120mmカーボン鏡筒[7120]に**セットB**のマルチバンド80φ [7085]x2個
(マルチバンド用スペーサーL20[7020]取付済)を通します。
※マルチバンドのツマミネジは必ず緩めておいてください。レンズを取り付けてから締め付けます。
- ＜3＞ **セットA**と**セットB**を組み立てたものにBORG90FL対物レンズBK[2591]を接続します。
※対物レンズに付属している取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ＜4＞ **セットB**のマルチバンド用スペーサーL20[7020]に、インチネジを使ってロングプレート200[3200]またはVプレート125[3125]を取り付けます。
※インチネジと六角レンチはロングプレート200に付属しています。

●使い方

- ＜1＞ ラックピニオン接眼部[9850]のツマミを回し、ピント合わせをします。※金色のツマミはピントの微調整用です。

＜本セットの付属品の詳細＞


- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ① [2591] BORG90FL対物レンズBK | ⑩ [8909] アイピースUW9 |
| ② [7120] 80φ L120カーボン鏡筒 | ⑪ [8920] アイピースUW20 |
| ③ [7026] 80φ L25鏡筒 (BK) | ⑫ [7085] マルチバンド80φ x2個 |
| ④ [7801] M77.6→M68.8AD | ⑬ [7020] マルチバンド用スペーサー
x2個 (⑫に取付済) |
| ⑤ [9850] ラックピニオン接眼部 | ⑭ [3200] ロングプレート200 |
| ⑥ [7508] 2インチホルダーS | ⑮ [3125] Vプレート125 |
| ⑦ [7522] M57→M36.4AD | ⑯ [0610] アリミジ式ファインダー台座BK |
| ⑧ [7317] 3.17ミリアイピースホルダー | ⑰ [0630] 6x30ファインダー (脚付) |
| ⑨ [7779] 地上プリズムEP-3 | |



望遠レンズセット、天体セット、BU-1セットと各種カメラの接続方法

各種カメラを接続するには以下の図を参考に、必要なパーツと共に接続してください。

各種望遠レンズセットCH、天体セットCR、BU-1セット共通



※M57/60延長筒は機種によって必要な長さが異なりますのでご注意ください。

※枠内のパーツとカメラは全て別売りです。

